

リモデル便器現場チェックシート（壁排水）

現場調査日
年 月 日


管理		担当者	
現場名		住所	

内へ選択式もしくは、実際の測定値で記入してください。

1. 基礎情報


便器メーカー	1. TOTO 2. INAX 3. その他・不明		
便器品番			
排水方向	1. 床排水 2. 壁排水	1の場合の排水心は?	mm
給水位置	1. 床給水 2. 壁給水		
手洗い有/無	1. 手洗い有便器 2. 手洗い無便器		
別置の手洗器有無	1. 別置（単独手洗器を設置している） 2. なし		

2. トイレ内寸法




トイレ奥行き	mm
トイレ巾	mm
便器先端 - 正面壁	mm
前出寸法	mm
左壁 - 便器中心	mm
右壁 - 便器中心	mm

壁給水タイプの場合




止水栓位置（壁給水の場合） A～Eより選択	
トイレ内高さ	mm
タンク上方に柵あり	mm
止水栓 - 便器中心	mm
止水栓 - 床	mm

床給水タイプの場合



止水栓位置（床給水の場合） F, Gより選択	
止水栓 - 便器中心	mm
止水栓 - 奥壁	mm


壁排水タイプの場合



排水管高さ（壁側）	mm
排水管高さ（陶器）	mm
後ろ壁 - 排水接続部 （陶器側）	mm
後ろ壁 - 排水管（心）	mm
横引の場合	mm


ネオレストハイブリッド専用（後抜き）

フランジなしの場合





床 - 排水管（心）	mm
100～155mm以内	
後ろ壁 - 排水管（端）	mm
単体便器：40mm以上	
手洗器付：65mm以上	

フランジ付の場合



床 - 排水管（心）	mm
100～155mm以内	
フランジ - 排水管（端）	mm
単体便器：40mm以上	
手洗器付：65mm以上	
後壁 - フランジ（端）	mm

ネオレストハイブリッド専用（左右抜き）



②③は手洗器配管カバーに排水管フランジなどが干渉しない事を確認します。

パイプ端 - 便器中心	mm
360mm以上必要 (89mmの塩ビ管長さ)	

床 - 排水管(心)	mm
100 ~ 155mm以内	
②後壁 - 排水管(心)	mm
90 ~ 140mm以内	

②床 - カバー下	mm
カウンタ : 198mm以上に障害がない事	
コーナ : 213mm以上に障害がない事	
③後壁 - カバー前	mm
カウンタ : 63mm以内に障害がない事	
コーナ : 45mm以内に障害がない事	

3. 排水管の方向 壁排水タイプの場合

排水管のつなぎ A ~ E より選択	A. 立管露出	B. 立管カバー	C. 左右抜き	D. 真後抜き	E. 偏心
の寸法 トイレ内に立管 もしくは立管カバー がある場合	mm				
の寸法 トイレ内に立管 もしくは立管カバー がある場合	mm				

4. 壁・床の材質

壁の材質	1. コパネ	2. 石こうボード	3. コンクリート	4. その他・不明	
床の材質	1. タイル	2. フローリング	3. コンクリート	4. コパネ	5. その他・不明

5. 排水管の材質

排水管の材質	1. 塩ビ管	2. 繊維強化モルタル二層管(トミジ管)	3. 鋳鉄管(外形: mm)
	4. 鋼管(外形 mm)	5. その他(材質: 、外形: mm)	

メモ

壁排水便器 新旧対応一覧

レストルームカタログ2008.7より抜粋

排水方向 後ろ抜きの場合

後ろ抜き




マンションリモデル用便器(壁排水) 取り替え対応表【排水方向 後ろ抜き】

排水方向 後ろ抜き	取り替えができる主な便器・取り替え後の前出寸法	排水可能高さ	取り替え前の品番	C720P	C780P	C14PR	C417R	C730P	C760P	C770P	C721P	商品掲載ページ
		90・155mm	取り替え前の排水心高さ	100	120	148	148	148	148	148	155	
		148mm	取り替え前の便器前出寸法	775	785	707	746	756	765	757	775	
100mm・120mm	レストバルSX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	73
		721(-54)	721(-64)	721(+14)	721(-25)	721(-35)	721(-44)	721(-36)	721(-54)			
	Z-MR シリーズ	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	76
		—	—	773(+66)	768(+22)	773(+17)	774(+9)	773(+16)	720(-55)			
	ピュアレストMR ※4	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	75
		—	—	773(+66)	768(+22)	773(+17)	774(+9)	773(+16)	773(-2)			
	ピュアレストEX (CS205BP) ※4	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	74
		—	—	768(+61)※1	768(+22)※1	768(+12)※1	768(+3)※1	768(+11)※1	798(+23)※5			
	ネオレストハイブリッドシリーズ AHタイプ ※8 [08/8 発売予定]	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	● ※1・2	71
		757(-18)	757(-28)	757(+50)	757(+11)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-18)			
ネオレストハイブリッドシリーズ 手洗器付(ワンデリーモデル) [08/8 発売予定]	● ※2・3・7	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	● ※2・3	72	
	757(-18)	757(-28)	757(+50)	757(+11)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-18)				
ネオレストA タイプ	● ※1・2	● ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
	745(-30)	707(-78)	—	—	—	—	—	—				
ネオレストD タイプ	● ※1・2	● ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
	745(-30)	707(-78)	—	—	—	—	—	—				
Z シリーズ	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
	773(-2)	753(-32)	—	—	—	—	—	—				
ZK シリーズ	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
	800(+25)	800(+15)	—	—	—	—	—	—				
ピュアレストQR ※4	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
	773(-2)	763(-22)	—	—	—	—	—	—				
ピュアレストEX (CS260BP) ※4	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
	773(-2)	753(-32)	—	—	—	—	—	—				

※()内の寸法は、取り替え前の前出寸法との差を表しています。 ※1 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP825 ¥2,850(税込¥2,993)が必要となり既設排水管のカットが伴います。上記寸法は排水管取り出し長さが40mmの場合です。室内にフランジ付配管がある場合は、トイレの後ろ壁をフランジ前面と同一面までふかして設置する必要があります。排水ジョイントHP825は塩ビ排水管専用です。
 ※2 既設の給水取り出し位置によっては、同梱の給水ホースが届かない場合がありますので、当社各支社営業センターへお問い合わせください。 ※3 既設排水管のカットが伴います。ただし、排水管取り出し長さが65mm以上必要です。室内にフランジ付配管がある場合は、トイレの後ろ壁をフランジ前面と同一面までふかして設置する必要があります。 ※4 ピュアレストシリーズのタンクは、止水栓ありとなしを品揃えしております。必要に応じて手配してください。 ※5 排水ジョイントHP825を使った場合、768(-7)となります。 ※6 排水ジョイントHP825を使った場合、727(-48)となります。 ※7 フランジユニットHP406 ¥13,500(税込¥14,175)および壁フランジHP550 ¥4,250(税込¥4,463)が必要です。(塩ビ排水管用) ※8 CES97*3PX系の場合。 左右抜き 室内排水立管 左右後ろ抜き*

排水方向 左右抜きの場合



マンションリモデル用便器(壁排水) 取り替え対応表【排水方向 左右抜き】

排水方向 左右抜き	取り替えができる主な便器・取り替え後の前出寸法	排水可能高さ	取り替え前の品番	C720P	C780P	C14PR	C417R	C730P	C760P	C770P	C721P	商品掲載ページ
		90・155mm	取り替え前の排水心高さ	100	120	155	155	155	155	155	155	
		155mm	取り替え前の便器前出寸法	855	900	707	751	756	765	757	845	
100mm・120mm	レストバルSX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	73
		781(-74)	781(-119)	781(+74)	781(+30)	781(+25)	781(+16)	781(+24)	781(-64)			
	Z-MR シリーズ	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	76
		—	—	773(+66)	773(+22)	773(+17)	773(+8)	773(+16)	773(-72)			
	ピュアレストMR ※3	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	75
		—	—	773(+66)	773(+22)	773(+17)	773(+8)	773(+16)	773(-72)			
	ピュアレストEX (CS205BP) ※3	—	—	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4	●	74
		—	—	868(+161)	868(+117)	868(+112)	868(+103)	868(+111)	868(+23)			
	ネオレストハイブリッドシリーズ AHタイプ ※9 [08/8 発売予定]	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	● ※2・5・6	71
		757(-98)	757(-143)	757(+50)	757(+6)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-88)			
ネオレストハイブリッドシリーズ 手洗器付(ワンデリーモデル) [08/8 発売予定]	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	● ※2・7・8	72	
	757(-98)	757(-143)	757(+50)	757(+6)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-88)				
ネオレストA タイプ	● ※1・2	● ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
	832(-23)	822(-78)	—	—	—	—	—	—				
ネオレストD タイプ	● ※1・2	● ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
	832(-23)	822(-78)	—	—	—	—	—	—				
Z シリーズ	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
	881(+26)	868(-32)	—	—	—	—	—	—				
ZK シリーズ	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
	888(+33)	877(-23)	—	—	—	—	—	—				
ピュアレストQR ※3	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
	881(+26)	868(-32)	—	—	—	—	—	—				
ピュアレストEX (CS260BP) ※3	● ※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
	881(+26)	868(-32)	—	—	—	—	—	—				

※()内の寸法は、取り替え前の前出寸法との差を表しています。 ※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。表中の取り替え後の前出寸法は、排水管中心～後ろ壁の寸法が120mmの場合です。
 ※1 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP80L ¥2,600(税込¥2,730)が必要となり既設配水管のカットが伴います。排水ジョイントHP80Lは塩ビ排水管専用です。
 ※2 既設の給水取り出し位置によっては、同梱の給水ホースが届かない場合がありますので、当社各支社営業センターへお問い合わせください。
 ※3 ピュアレストシリーズのタンクは、止水栓ありとなしを品揃えしております。必要に応じて手配してください。 ※4 排水管を回して角度調整する必要があります。(右図参照)



※5 排水エルボHP967 ¥9,800(税込¥10,290)、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP825 ¥2,850(税込¥2,993)が必要となり、既設排水管のカットが伴います。排水ジョイントHP825は塩ビ排水管専用です。 ※6 トイレ室内に立管がない場合は便器中心から側面の壁まで375mm、トイレ室内に立管がある場合は便器中心から既設立管のジョイント接続部分まで320mmを確保してください。 ※7 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP825 ¥2,850(税込¥2,993)が必要となり、既設排水管のカットが伴います。排水ジョイントHP825は塩ビ排水管専用です。
 ※8 トイレ室内にフランジ付配管がある場合は、手洗器部材とフランジが干渉しないか、事前にご確認ください。また、トイレ室内に立管がある場合は、便器中心から既設立管のジョイント接続部分まで320mmを確保してください。(ただしトイレ間口寸法は960mm以下) ※9 CES97*3PX系の場合。

●前出寸法は、後ろ壁～便器先端までの寸法です。●対応範囲外の左右抜き・後ろ抜きには対応できません。●既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。●ネオレストAH・A・Dタイプにおいて、既存の給水位置に給水ホースを接続する場合には、AHタイプは給水ホースオプションが、A・Dタイプは給水延長ユニットが必要となります。●レストバルSXは露出排水立管・左右後ろ抜きには対応できません。
 ●排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。

ご提案できる便器は、

