



用途		仕様
パブリック 大便秘器用		
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
洗浄水量調節範囲		8~10L調節可能
工場出荷時洗浄水量		8L
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカーが必要です。 (6)バキュームブレーカーは、CL (バキュームブレーカー取付け基準線) が便器のあふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)CS310系以外の大便秘器には使用できません。

水道法適合品				単位	名称
TOTO		⌀	mm	大便秘器フラッシュバルブ	
製図 坂(豊)	検図 下(千)	日付 松(尾)	15.08.27	尺度 1:4	幼児用、壁給水、再生水用
備考 再生水仕様品、幼児CS310系用					図番 TV610Q