



オートクリーンC~ウォシュレット間の
信号線 (ウォシュレットに同梱)

手動洗浄ボタン

旧型バキュームブレーカ用

仕様		
用途	パブリック 大便秘器用 ウォシュレットPSA オート便秘器洗浄タイプ専用品	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧：DC24V)	
洗浄水量 調節範囲	大	8~13L調節可能
	小	6~10L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：10L、小洗浄：7L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。	
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットPSAのリモコンで切り替え可能)	
特記事項 ※本製品は、必ずウォシュレット PSA オート便秘器洗浄タイプ 専用品 (TCF5501EAH) とセットでご使用ください。	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 (10)現在、TV150型またはTV750型タイプのフラッシュバルブが 取り付けてある大便秘器が対象です。ただし、以下の場合はセット不可 ですので、ご注意ください。 寒冷地タイプのフラッシュバルブ、埋め込みタイプのフラッシュバルブ、 壁給水・壁排水タイプのフラッシュバルブ (大便秘器の横壁設置など)、 掃除口付きの大便秘器、幼児用大便秘器、バリアフリー便器、低圧用大便秘器、 他社製大便秘器	

TOTO		単位 mm	名称 大便秘器自動フラッシュバルブ
製図 小林	検図 植村	日付 16.08.09	尺度 1:4
備考 TCF5501EAH用			図番 TEF80E