

# TOTO

**施工説明書**


## レストルームドレッサー コンフォートシリーズ

単体キャビネット (ULR B)  
 カウンターキャビネット (ULR C/D/E)  
 ハーフキャビネット (ULR F/G)

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分発揮できるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
 本書は左勝手を基準に説明しております。本書に記載の寸法の単位はmmです。

本書とあわせて、各部材に付属の説明書やチラシをご確認のうえ、正しく取り付けてください。



### 商品の確認 2~5

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. 商品タイプの確認 | 2 |
| 2. 商品の構成    | 3 |
| 3. 施工ダイジェスト | 4 |

### 情報編 7~22

- |            |    |
|------------|----|
| 1. 安全上のご注意 | 8  |
| 2. 取付前のご注意 | 10 |
| 3. 部品の確認   | 17 |

### 手順編 23~74

### 工事店様へ

- 取扱説明書の最終ページの保証書に、必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡ししてください。  
 お渡しできない場合は、目立つ場所に置いてください。



## 商品タイプの確認

商品タイプにより施工手順が異なります。


お施主様のお宅は、どのタイプですか？

### 手洗器

※手洗器ありの場合のみ


ベッセルタイプ(丸形)

品番：ULR\*3～




ベッセルタイプ(角形)

品番：ULR\*2～



ハイバックタイプ

品番：ULR\*1～



### 水栓金具

※手洗器ありの場合のみ

自動水栓

ハンドル式水栓

ベッセルタイプ(丸形)



ベッセルタイプ(角形)

ハイバックタイプ

ベッセルタイプ(丸形)

ベッセルタイプ(角形)

ハイバックタイプ






### キャビネットタイプ

※図はベッセルタイプ(角形)の場合

ハーフキャビネット

カウンターキャビネット

単体キャビネット



### 手洗器位置


※図はベッセルタイプ(角形)の場合

側面設置


左勝手

右勝手


Mサイズ



Sサイズ



Mサイズ



Sサイズ

