


◆排水心200をリモデルへ変更する場合  
【CS400B→CS400BM, CS400BH→CS400BHM へ変更】

2024.07.03



【変更必要部材】

| 名称                       | 部品図 | 補修品番    | 個数 | 備考   |
|--------------------------|-----|---------|----|--|
| ソケット<br>取替ユニット<br>(リモデル) |     | HH02111 | 1  | 施工説明書同梱<br>注意書ラベル付<br>(製品品番ラベルの<br>下に貼り付けてく<br>ださい)<br>詳細は同梱の施工<br>説明書を参照くだ<br>さい。<br>Pシールは用途に<br>合わせどちらか一<br>方を使用ください |

★オプション

| 名称             | 部品図 | 補修品番                         | 個数 | 備考                           |
|----------------|-----|------------------------------|----|------------------------------|
| フランジ<br>(塩ビ管用) |     | HP430-7<br>-----<br>HP430-1  | 1  | サイズに合わせ<br>どちらか一方を<br>手配ください |
| フランジ<br>(鉛管用)  |     | T53WR75<br>-----<br>T53WR100 | 1  | サイズに合わせ<br>どちらか一方を<br>手配ください |

★下記固定具類は既存品を流用できます。

|      |  |         |   |  |
|------|--|---------|---|--|
| 固定具類 |  | HH04127 | 1 |  |
|------|--|---------|---|--|

★品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。