

変更ポイント 1) スパウトと機能部を分離

スパウトと機能部を別品番化する事により品揃えの幅を拡大


現行品

1 梱包 品番 : TENA40A

スパウト + 機能部



The current product is shown as a single cardboard box labeled 'TENA40A'. To the right, images of the 'スパウト' (spout) and '機能部' (functional part) are shown together, indicating they are currently inseparable components.



モデルチェンジ品

2 梱包 セット品番 : TLE28SS1A



スパウト TLE28002J

機能部 TLE01505J



The new product is shown as two separate cardboard boxes. The first box is labeled 'スパウト TLE28002J' and contains a stainless steel spout. The second box is labeled '機能部 TLE01505J' and contains the functional part. A plus sign is placed between the two boxes to indicate they are sold as a set.

今まで品揃えできていなかった、発電・一体形電温の組み合わせを拡大。
スパウトと機能部の工期がズレても梱包されたまま保管できます。



それぞれの梱包に
セット品番と構成品を記載



品番ラベルに
スパウト : 外観
機能部 : 機能
を表示

セット品番で発注してください

変更ポイント 1) 注意点

<注意点>

- ① **発注はセット品番**で行ってください。
- ② 既設品からのスパウトのみ、機能部のみの取り替えは出来ません。**必ずセットで取り替え**て下さい。
- ③ **寒冷地の品揃えは有りません**。
凍結が予想される場所への取り付けは出来ません。
- ④ セット品番は2梱包なので **J I S 認証品ではありません**
(第三者認証品になります)。J I S 対応が必要な現場には
J I S 認証対応品を選定下さい。

< J I S 認証対応品番 (1 梱包) >


Aタイプ : 4品番 グースネックタイプ : 3品番

変更ポイント2) 洗面器取付穴の対応

Aタイプ/グースネックは洗面器取付穴Φ28/35互換性あり


現行品

自動水栓 ワンプッシュ	洗面器 取付穴径	
なし	Φ28	そのまま 取り付く
	Φ35	別売アダプ ターが必要
あり	Φ28	取り付か ない
	Φ35	そのまま 取り付く



モデルチェンジ品

自動水栓 ワンプッシュ	洗面器 取付穴径	
なし	Φ28	そのまま 取り付く
	Φ35	そのまま 取り付く
あり	Φ28	取り付か ない
	Φ35	そのまま 取り付く



※Φ28に取り付ける
場合はスペーサー
を外します。

**ワンプッシュなし（水溜しない）タイプは
取付穴Φ28もΦ35も、そのまま取り付け可能になります**

変更ポイント3) ポップアップ (キックレバー) 式排水金具対応

既設のポップアップ式排水栓を活かして取り替える場合は ポップアップ取替専用品番を発注する


現行品

ワンプッシュ式のアクアオートを手配して、現場で既設の引き棒に組み換え

①手配したアクアオートにセットされているワンプッシュの引き棒を外す




②既設水栓のポップアップ式排水金具の引き棒を上から差し込み、排水金具と接続する



モデルチェンジ品

ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配して組み換え

①ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配




ゲ-スネック : 3品番
Aタイプ : 4品番

※既設の引き棒は使用できません

引き棒
THD105

②既設水栓を引き棒ごと取り外し交換



**構造上、現状のような交換ができません
専用の「ポップアップ取替用」アクアオートを品揃えします**

変更ポイント4) 水栓取付脚の品揃え

既設水栓の給水位置を変更せずに取り替えられる部材を準備

現行品用



TN74-2R


単水栓




TN75-1

サーモ


モデルチェンジ品用



水栓取付脚
TN154 (新)



水栓取付脚
TLN01006J (新)



※止水栓とフレキホースが必要です

モデルチェンジ品には新型の水栓取付脚をご使用ください