

2019/1最低

9 / 1最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



電源コード L=1000

アース線 $L=200$



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 高 祖 松 下 博	日付 14-12-01	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水 擬音装置付き				品番 CES959P
				図番 CES959P=A0102
A3				ページNo. 1-1 (改)