

2021

1 / 最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

感電・発火の原因になります。




※本体左右側面は、給水フィルタ

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

A3

1-1

(改)

△