

2024 / 給水2

4 / 12 給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）



0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上 60 ± 5 mm

- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ひた全開でお掃除リフト時



(改)
