

2020 / 1 最低

0 / 1最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。










*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 奥村富	検図 藤井 高田 哲	日付 16-04-27	尺度 1 : 10	品番 CES958R	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用，S排水				図番 CES958R=A0100	
A3				ページNo. 1-1	(改)