

$$20 \mid 12 \diagup 01$$

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9775PXY
				図番 CES9775PXY=A0101
A3				ページNo. 3-1 (改)

生産中止図面

2012/01

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。 ねじ長 φ4×30(3本)

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。






*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9775PXY	
梶原	青柳 松井	10-12-08	1 : 10	図番	CES9775PXY=A0201	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ				ページNo.	3-2	(改)

$$20 \mid 12 \diagup 01$$