

2020 / 1 最低

● 最低必要水压0.05MPa(流動時)

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。








また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*注2 : 壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



電源コード $L=1000$
アース線 $L=200$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用，P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9423PX
				図番 CES9423PX=A0100

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の


空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面

804(便器先端:793)




床仕上面

$\phi 5.8 \times 56$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 6.2 \times 63$





壁給水仕様の場合

150
参考値

300
参考値


電源コード L=1000

アース線 L=200



949(便ふた全開時)

962※1



平面図

正面図

床給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9423PX	
梶原	高祖	14-03-10	1 : 10	図番	CES9423PX=A0200	
備考 GG2 一般地・流動兼用、P排水(左右) リモデルタイプ				ページNo.	2-2	(改)

A3

△