

20 | 12 / 01

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウ

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。




＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。


*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合






床給水仕様の場合

179 (全開時)

153 (全開時)

119 ✖1

111 1



120

(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製国 檜 原	検国 青 松 柳 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9785PCX
				図番 CES9785PCX=A0101

2012 / 最低必

*定格 AC100V-1286W 50/60Hz

2. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の直下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホー

＊排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が9

既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、

便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上で

あることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め

シートの対応範囲に合わせてカットしてください。









* すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してく

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。 わじ長 ゆ／＼30/3

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



製図 檜 原		検図 青 柳松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	名称 ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ					
					図番 CES9785PCX=A0201

