





- ・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
- ・配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。  
※便器洗浄してから約5秒後に便器水たまり面に追い水が流れます。  
※流動時の水圧が0.07MPaで102L/分以上となる配管設計の場合

| 仕様        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途        |                 | パブリック<br>大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 給水圧力      | 最低必要水圧<br>(流動時) | 0.07MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 最高水圧<br>(静止時)   | 0.75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3Mpa(流動時)程度の圧力を<br>おすすめします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用可能水質    |                 | 水道水のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 使用環境温度    |                 | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源        |                 | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工場出荷時洗浄水量 |                 | 大洗浄:4.8L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 洗浄水量      |                 | 3パターンの切替が可能です。大洗浄4.8L、大洗浄6L、大洗浄8L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 設備保護洗浄    |                 | あり(工場出荷時:入)(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合<br>は自動洗浄します。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 特記事項      |                 | (1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られる<br>よう配管設計してください。<br>(2)給水管径は25A以上にしてください。<br>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁<br>を取付けてください。<br>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方になる<br>ように設置してください。<br>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま<br>すのでセットしないでください。<br>(8)インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあり<br>ます。<br>(9)給水方向は左右どちらにも対応できます。<br>(10)CS494系以外の大便器には使用できません。 |

| 水道法適合品(JIS) |  |          |            | 名称        |                                        |
|-------------|--|----------|------------|-----------|----------------------------------------|
| 製図          |  | 検図       | 日付         | 単位<br>mm  | 大便器自動フラッシュバルブ<br>露出、AC100V、壁給水、節水<br>形 |
| 小西(千)       |  | 榎本<br>石丸 | 2024-09-12 | 尺度<br>1:5 |                                        |
| 備考          |  |          |            |           | 品番<br>TEVN30U                          |
| CS494系用     |  |          |            |           | 図番<br>TEVN30U=SA00.002.00              |