

2019

※設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


* 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。




電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$



床給水仕様の場合



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩 田	検図 鈴 江 木 上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様				品番 CES9573WR
				図番 CES9573WR=A0104