

2012 年 12 月 12 日

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一







*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 松下 秋吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9034	
備考 サイホン式便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9034=A0101	
A3				ページNo.	1-1 (改)