







- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。
- *1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 1.0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RS3 (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル (排水芯200/120)				品番	CES9530FZ
				図番/バージョン	-
A3				ページNo	1/1 (改)