






<正規品A> 仕様図



<塞ぎ蓋品B> 仕様図

<PJ2005 T110 部品構成>

部品	名称	数量	材質	備考
1	ホースバンド	1	ナイロン	
2	ホース差込口	1	EVA	
3	目皿	1	ABS樹脂	特殊品用
4	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
5	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
6	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
7	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
8	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
9	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
10	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
11	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
12	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
13	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
14	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
15	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
16	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
17	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
18	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
19	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
20	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
21	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
22	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
23	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
24	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
25	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
26	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
27	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
28	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
29	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
30	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
31	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
32	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
33	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
34	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
35	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
36	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
37	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
38	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
39	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
40	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
41	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
42	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
43	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
44	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
45	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
46	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
47	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
48	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
49	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
50	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
51	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
52	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
53	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
54	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
55	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
56	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
57	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
58	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
59	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
60	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
61	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
62	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
63	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
64	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
65	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
66	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
67	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
68	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
69	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
70	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
71	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
72	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
73	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
74	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
75	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
76	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
77	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
78	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
79	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
80	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
81	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
82	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
83	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
84	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
85	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
86	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
87	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
88	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
89	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
90	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
91	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
92	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
93	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
94	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
95	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
96	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
97	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
98	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
99	排水ガイド管	1	ABS樹脂	
100	排水ガイド管	1	ABS樹脂	

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 塞ぎ蓋付きABS製排水トラップ
製図 迫田	校閲 水上	日付 00.10.12	尺度 - : -	品番 PJ2005 T110
備考				

<塞ぎ蓋取付け要領>

●<正規品A>より、⑬⑫→⑩→⑨の手順で部品を取外します。

1.この時、⑬⑨はねじ込みになっていますので、OPEN矢印方向（逆時計まわり）にまわして、取外します。

2.また、⑫は（⑬は取付けたまま）⑩にはめ込んでいますので、上方向に抜取ってください。

※⑬⑫ホース差込口関係の部品及び、⑩目皿は排水トラップ使用時に必要な部品ですので、紛失しないよう保管ください。

●次に、⑥の排水ガイド管を取外し、保管します。

※⑥排水ガイド管は、排水トラップ使用時に必要な部品ですので、紛失しないよう保管ください。

●⑨→⑦→⑧→⑪の手順で部品を取付けます。

1.⑨⑪、OPEN矢印の逆方向（時計まわり方向）にまわし、締付けます。

2.⑦⑧は⑪に同梱してあるものをご使用ください。

<洗濯機を設置され排水トラップをご使用になる場合>

●排水トラップをご使用されることになった場合は、⑦⑧⑪を取外し、保管していた⑥⑩⑫⑬を取付けます。

1.取外し、取付け要領は、上記<塞ぎ蓋取付け要領>内容と同様です。

※⑦⑧⑪塞ぎ蓋関係の部品は、後日必要となることが考えられますので、紛失しないよう保管してください。

①～⑤は、施工説明書に記載している要領にて取付けください。