

2024 / 04	最低
-----------	----

●最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。








コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



電源コード L=1000

アース線 $L=200$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松本渉 高田哲	日付 17-12-01	尺度 1 : 10	
備考 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES956S
				図番 CES956S=A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)