

2021 / 2 系統給水方式

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。





注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



製図 宇田川		検図 田代 城戸勉	日付 15-01-21	尺度 1 : 10	名称 ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9767V15 陶器部：CS987BV1			
					図番 CES9767T15_A0100