




※背もたれを設置する場合：1200～1400

仕様		
用途	パブリック 大便秘器用	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水のみ	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	AC100V 50/60Hz	
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：5.5L	
洗浄水量	3パターンの切替が可能 大洗浄5.5L、大洗浄6.0L、大洗浄8.0L	
設備保護洗浄	あり(工場出荷時：入)〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確認する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)CS465系以外の大便秘器には使用できません。	

- ・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
- ・配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定（オートクリーンCの水量設定）をしてください。
この設定をおこなうと、大洗浄7.0Lとなります。
※便器洗浄してから約5秒後に便器水たまり面に追い水が流れます。
※流動時の水圧が0.07MPaで102L/分以上となる配管設計の場合

水道法適合品				名称
TOTO		単位 mm	大便秘器自動フラッシュバルブ	
製図 横井	検図 榎本	日付 石丸 18.10.15	尺度 1:5	埋込、AC100V
備考 CS465系用				図番 TEVN15U