

$$2011 \div 0.1$$

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



アース線 $L=200$



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9774FJ
				図番 CES9774FJ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)