







注1：() 寸法は側板設置の場合の寸法になります。

注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けため側板仕上面(内側)から10mmの範囲は配管床立ち上げができません。


製品品番	対応開口寸法W	器具に ^o ッチP	注1 L寸法	注1 R寸法	L1寸法	R1寸法
UAUN82RA1*	1550~1650	750	400~450(390)	400~450(395)	380	385
UAUN82RA2*	1650~1750		450~500(440)	450~500(445)	430	435
UAUN82RB1*	1600~1700	800	400~450(390)	400~450(395)	380	385
UAUN82RB2*	1700~1800		450~500(440)	450~500(445)	430	435

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 マイクロ波センサー壁掛小便器用点検口付ライニング
製図 島田	検図 占部 高塩	日付 23. 04. 25	尺度 1:20	品番 UAUN82R***
備考 図面全3枚中の2枚目				図番 UAUN82R_ = 02



【壁固定部納まり詳細図（S＝1：5）】




【床固定部納まり詳細図（S＝1：5）】




【フィラー部納まり詳細図（S＝1：5）】




【甲板部納まり詳細図（S＝1：5）】



【壁補強範囲詳細図（S＝1：20）】



【フック設置例詳細図（S＝1：20）】



製図		検図		単位		名称	
島田		占部 高塩		mm		小便器用点検口付ライニング	
日付		尺度		品番			
23. 04. 25		1 : 2 0		U A U N 7 * * * * *		U A U N 8 * * * * *	
備考				図番			
図面全 3 枚中の 3 枚目				U A U N 7 _ = 0 3			