

※2 系統給水方式

・最高水圧は0.75MPaです。

注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 高祖 松下 博	日付 15-01-23	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用，S排水 擬音装置付き		機能部：TCF959V15		品番 CES959T15
		陶器部：CS873B		図番 CES959T15_A0101
			A3	ページNo. 1-1 (改)