






生産中止図面
2014/05


	品番	色名
売番	YKA13 #N11	パールホワイト
	YKA13	ホワイト



45度斜め右より



かさ上げ用スペーサー使用の場合
(かさ上げスペーサーの使用数: 3個)



かさ上げ用スペーサー

1. 平面壁設置の場合

2. コーナー壁設置の場合

YKA13 取付金具（別売品）

用途	下地材	取付部品	品番
床固定	コンクリート	アンカーボルト (3本入り) M6×85 ※下穴φ6	YPH62017W3
	木	コーチねじ (4本入り) φ6×70 ※下穴φ4	YPH67109
壁固定	コンクリート	樹脂プラグ(20本入り) φ6×30	T110D28
	軽量鉄骨 (補強鋼板用)	ドリルねじセット(4本入り) φ5×45	T110D45
	パーティション (補強木なし)	挟み込み固定ねじセット (1本入り)	YPH62013 ※2

※2 平面壁および、コーナーの2面がパーティション壁の場合は、2本必要。
コーナーの1面がパーティションでもう1面が異なる壁の場合は、1本必要。

＜注記＞

- ・安全にお使いいただくために、管理者の方は日常点検を行ってください。
- ・公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
- ・直接水がかかる場所に設置しないでください。
- ・乳幼児を座らせる際に支障となる為、製品上部に棚やフックなどを設置しないでください。
- ・壁・床ともに固定が必要です。
- ・アンカーボルトはコンクリート層に40mm以上打ち込んでください。
- ・床が木下地の場合は、60mm以上の補強が必要です。
- ・壁面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。
- ・薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。
- ・軽量鉄骨下地の場合は、厚さ1.6～4.5mmの補強鋼板を使用してください。

※1 設置場所が湿式清掃をされる場合には、別売品のかさ上げ用スペーサー2個入り（品番：YPH13057）×2セットを使用することで、腐食を低減することができます。その場合、取付位置が通常より10mm高くなります。

TOTO		単位	名称
製図	検図	日付	尺度
長谷	秦 高良	13.07.19	1:10
備考			※床の取付金具は、別途手配のこと
			品番
			YKA13
			図番
			YKA13

ベビーチェア