

生産中止図面

2021/10

\*定格：AC100V-324W 50/60Hz

\*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。







\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000

アース線 L=200



|                             |             |                |              |                          |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| TOTO                        |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器HV |
| 製図<br>奥村富                   | 検図<br>城戸高田哲 | 日付<br>17-11-13 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES971             |
| 備考<br>手洗いなし<br>一般地・流動兼用，S排水 |             |                |              | 図番<br>CES971=A0100       |
| A3                          |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                      |