

生産中止図面

2021.10

※定格：AC100V-1269W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため






150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 入 江 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9574PXW
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9574PXW=A0100
A3		ページNo.	3-1	(改)

生産中止図面

2021/10/1

※定格電圧 AC100V-1269W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、

既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため




150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000

アース線 L=200



120 (取付可能範囲 120～155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100～155

$\phi 5 \times 60$

$\phi 5 \times 40$

$\phi 4 \times 30$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 入 江 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9574PXW
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9574PXW=A0200
A3		ページNo.	3-2	(改)

2021	最低必要力
005ME	