







2013/09

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



床給水仕様の場合

111		1
-----	---	---



アース線 $L=200$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9794PXJ
				図番 CES9794PXJ=A0101
A3				ページNo. 3-1 (改)

20 | 13 / 09

2013/09

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ				品番 CES9794PXJ
				図番 CES9794PXJ=A0301