

生産中止
2019/1

仕様: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。

この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



注5: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)





電源コード L=1000

アース線 L=200



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9563R
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				図番 CES9563R=A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)