


品 番	CS967BH	品 名	床置床排水大便器（ネオレスト）	1 / 3
--------	---------	--------	-----------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	CS967BH	品名	床置床排水大便器（ネオレスト）	2 / 3
----	---------	----	-----------------	-------

■互換性に関する注意情報
・排水ソケットの互換性について



- 特記事項 (1/2)
- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
 - ・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
 - ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
 - ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
 - 品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH02046R	床排水ソケット	¥ 8,150 (¥ 8,965)	1		
02	HH04046	固定具類	¥ 1,300 (¥ 1,430)	1		
03	HH04062	固定具類	¥ 1,750 (¥ 1,925)	1		
04	HH04065	側面固定ねじ	¥ 500 (¥ 550)	1		
05	HH05082	すっきりパネル（左）	¥ 5,350 (¥ 5,885)	1		色番指定が必要です。（陶器側の面ファスナーは付いていません）
06	HH05099	寒冷地用すっきりパネル（右）	¥ 4,050 (¥ 4,455)	1		色番指定が必要です。
07	HH11054	水受けトレイ	¥ 2,900 (¥ 3,190)	1		
08	TH19785A	エルボ	¥ 2,600 (¥ 2,860)	1		
09	TH402554	給水管	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		
10	TH916101E	パッキン	¥ 360 (¥ 396)	1		給水ホースユニット用
11	TH97797	カバー	¥ 800 (¥ 880)	1		
12	THF19N	止水栓（TS967型用）	¥ 12,900 (¥ 14,190)	1		
13	THF20S	分岐金具（TS967型用）	¥ 6,900 (¥ 7,590)	1		

- 特記事項 (2/2)
- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
 - 補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	CS967BH	品名	床置床排水大便器（ネオレスト）	3 / 3
----	---------	----	-----------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No.E0011
件名 排水ソケットの互換性について		
対象製品 CS967B/BT1/BF/BH/BHF/BHFV1、CS969B/BV1/BF/BH、BHF、CS985B/BV1/BF/BH/BHF HH02046、HH02046R		
新旧の違い		
旧タイプ		新タイプ
排水ソケット品番：HH02046(廃番) ＜5.5L/4.8Lネオレスト用＞ 2007年8月発売（5.5Lネオレスト） CS967B、CS967BF、CS967BH、CS967BHF CS967BT1、CS967BHFV1 2009年8月発売（4.8Lネオレスト） CS969B、CS969BF、CS969BH、CS969BHF		排水ソケット品番：HH02046R ＜3.8Lネオレスト用＞ 2012年2月発売（3.8Lネオレスト） CS985B、CS985BF、CS985BH、CS985BHF CS985BV1
 ゴムジョイントは 結束バンド巻き HH05044 （結束バンド含） 後方に リブ(ヒレ)あり		 ゴムジョイントは 【引っかけ式】 HH05151 リブ(ヒレ)なし
《ポイント》 - 旧ソケット(HH02046)は5.5L/4.8Lネオレスト用であり、3.8Lのネオレストには使えません。(能力が出ません) - 新ソケット(HH02046R)は3.8Lネオレスト用ですが、5.5L/4.8Lのネオレストにもご利用頂けます。 ただしその際、新ソケットを使っても3.8L洗浄ができる様になるわけではなく、あくまで5.5L/4.8Lネオレストとしてご利用頂く事になります。 - 新ソケットごと利用する場合は、5.5L/4.8Lネオレストでもご利用頂けますが、ゴムジョイントのみ交換したい場合は新旧の互換性がありません。 HH02046にはHH05044、HH02046RにはHH05151をご利用ください。		