

設計情報

1. 節水便器について

節水便器は、和風便器から腰掛便器まで、各タイプに豊富に揃っています。

各タイプにおける一般便器に比べた場合の節水量は下表のとおりです。

従来形と節水形との比較

洗浄方式		標準洗浄水量(L)			
		超節水形	節水形	従来形	
トルネード洗浄式	ネオレストAH・RH (手洗器付含む)	床排水 3.8 *1.小洗浄 3.3 eco小洗浄 3.0	壁排水 4.8 *1.小洗浄 3.6 eco小洗浄 3.4	—	—
	ネオレストD	6 *1.(小洗浄5)		—	—
	GG(手洗器付含む)・GG-800 *2.パブリック向けウォシュレット一体形便器(「音姫」内蔵)・レストパルF・レストパル	4.8 *1.小洗浄3.6 eco小洗浄3.4		—	—
	ピュアレストEX・QR・MR	4.8(3.6)		—	—
	パブリックコンパクト便器・タンク式	4.8(3.6)		—	—
	パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式(CS 494系)	4.8(3.6)		—	—
	サイホン式	—		8(6)	16
セミサイホン式	—		8(6)	—	
洗い落とし式	—		8	12	

*1. ネオレストDの男子小オート洗浄(立ち姿勢)の場合は4.5L(D1は除く)、ネオレストAH・RHは床排水3.0L、壁排水3.4L(RH0は除く)、GG・GG-800は3.4L(GG1・2・GG1-800・GG2-800は除く)、レストパルF・レストパルは3.4L(F1A・F2Aは除く)です。

*2. パブリック向けウォシュレット一体形便器(「音姫」内蔵)は男子オート小洗浄(立ち姿勢)はありません。また**CES 954**系はeco小洗浄はありません。

注：一部の便器で数値が異なる場合があります。
※標準洗浄水量は、水圧や器具の調整で異なるため、タンク貯水時間を60~90秒程度に調整した場合の量を示しています。