

04899NA(表) サイズ: W180×H112 R: 3mm  
※破線は実物には印刷されません。

04899NA

# TOTO ハイカット弁

# THD10型

## 1 安全上の注意

取り付け・ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

### ⚠ 注意

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを  
確かめる

50℃までの湯が出ますのでやけどのおそれがあります。



ハイカット弁作動後は、しばらく水を流す  
ホース内に残っている高温の湯が出てやけどをする  
おそれがあります。

定期的(月1回)にハイカット弁が作動し、高温  
の湯が絞られることを確認する  
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

## 2 使用上の注意


- 50℃付近の高温を出すと、シャワーからの湯が出たり止まっ  
たりする場合がありますが、故障ではありません。  
速やかに温度を下げてください。
- ハイカット弁作動時、瞬時に湯を絞るため、弁の閉止音が  
発生する場合がありますが、故障ではありません。

## 3 使いかた

シャワー使用時に高温の湯が出そうになると  
自動的に弁が絞られます。  
すみやかにシャワーの温度を下げてください。  
10秒以内に通常のシャワーに戻ります。

## 4 日ごろのお手入れ

シャワーが出にくくなった時はフィルターを歯ブラシなど  
で掃除してください。



フィルター掃除後、水栓に  
セットする時は必ずフィル  
ターを元に戻してエルボに  
取り付けてください。

04899NA(裏) サイズ：W180×H112 R：3mm  
※破線は実物には印刷されません。

## ハイカット弁

## THD10型

### 取り付け時の注意

- TOTO製のW24山20ねじのシャワーエルボのみに取り付け可能です。他社の商品には取り付けできません。
- TOTO旧ジョイシリーズ（樹脂エルボ）に取り付ける場合は、別売りの金属製のシャワーエルボが必要です。


- ・THY730（TMJ40型用）
- ・TH730-3（TMJ20型用）
- ・TH730-1（TMJ46型用）

※品番は変更する場合がありますのでご了承ください。

希望小売価格などの詳細は、  
TOTOWebショップをご確認ください。  
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>




- クリックシャワー付きに取り付ける場合は、ハイカット弁を調圧弁の下に取り付けてください。



### 取付要領

- ①本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②スパナなどでシャワーホースを取り外す。
- ③ハイカット弁をシャワーエルボに取り付ける。
- ④シャワーホースをハイカット弁に取り付ける。



取付完了後、2~3回操作して水漏れがないことを確認してください。

■セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにお貼りください。

04899NA 2020.6

TOTO