


青色の破線：用紙サイズ（140×115）  
オレンジ色の破線：内ラベルサイズ（120×95）  
※破線は実物には印刷されません。

## コントローラー各スイッチの設定内容

各スイッチの調節方法についてはオートクリーンCの取扱説明書または施工説明書をご確認ください。



### 【感知距離】

人体センサーが障害物などを誤感知するときに、感知距離を調節できます。

### 【洗浄水量】

各自治体の条例により水量の調整が必要な場合や、汚物が流れにくい場合に調節してください。

### 【リモコンスイッチ】

無線タイプのスイッチユニットと組み合わせる場合に使用します。有線タイプのスイッチユニットと組み合わせる場合は設定不要です。

### 【切替スイッチ】

お使いいただく状況にあわせた設定が可能です。

04D01