

シスターンバルブ

このシスターンバルブは、合理的に設計してありますから作動が確実で低圧での洗浄にすぐれた性能を持ち、さらに次のような特長があります。

◇ 特 長

1. 水の流れの抵抗を少なくしてありますから、低圧での洗浄作用がすぐれています。
2. 小穴の塞がることを防ぐため、ステンレスのフィルターを設けてありますから、耐久力があり性能が安定しております。
3. ハンドル式と押ボタン式とはお望みにより簡単にとりかえられます。
4. ハイタンクのオーバーフロ接手も取付けられます。

◇ 取扱上の注意

1. 取付の際は、ピストンバルブの見える方または TOTO のマークを上にして取付けて下さい。
2. 固形物を沢山含んだ水を使用した場合には、フィルターが塞がったりしないとも限りませんから、その時は、フィルターをブラシで軽く清掃して下さい。
3. ピストンバルブを取めるときはUパッキンがめくれないようにはめ、また舟座に乗り上げないよう注意して下さい。
4. 万一押棒をとりかえる時は、図に示したように隙間を 1mm 程度にして下さい。
5. オーバフロ接手は、上は左ネジ下は右ネジですから間違えないよう注意して下さい。

