

使用方法ラベル

ラベル仕様は現行品と同等仕様

色：白色

サイズ：85*95




表

クリーンドライの使い方

How to use CLEAN DRY

作業手順

Procedures

<p>① 両手を揃え、指を真っ直ぐに伸ばし、手の甲を上にして、奥から手前にゆっくりと引く Pull out the hands slowly</p> 	<p>② 手を裏がえし、手のひらを上にしてゆっくりと手前に引く Turn hands over, and pull out slowly</p> 	<p>③ 手もみで完了！ Rub hands to finish</p> 
---	---	--

裏

TOTO

このラベルはお客様用です。
工事中に紛失しないようにしてください。

使用方法ラベル

- 使用方法をご存知ない方のためにも、このラベルを掲示してください。
- セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにお貼りください。