

TOTO

ネオレストハイブリッドシリーズ手洗器付(ワンデーリモデル)


壁排水 コーナータイプ

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。



必ず実施 従来にはない施工が必要です。

従来製品からの主な注意点

① 便器取り付け前に手動レバーを取り付ける



② 停電時に使用するため電池ボックスは取り外さない



※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

※図は後ろ抜きリモデル左勝手の場合。

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。



ステップ1 1 給水・排水部

本編 P.16▶P.23 ステップ2 ステップ3 ステップ4


給水隠ぺいタイプ 便器品番:CS987BDP

後ろ抜き(排水心高さ120mm)


1 けがき



2 止水栓・分岐金具




3 排水ソケット





給水露出タイプ 便器品番:CS987BDX


1 けがき




左右抜きリモデル(排水心高さ100~155mm)





2 排水ソケット・床継手





3 分岐金具



4 給水ホース




6 止水栓の取り替え




※図は後ろ抜きリモデルの場合。


1 手洗器固定部材




隅柱がある場合




隅柱がある場合/ない場合



給水隠ぺいタイプ 便器品番:CS987BDP




給水露出タイプ 便器品番:CS987BDX




2 手洗器


※図は左勝手



小ねじ M5×35 (3本)






2 手洗器





給水隠ぺいタイプ 便器品番:CS987BDP


1 配管ブラケット





2 排水管



6 接続



3 手洗給水ホース




給水露出タイプ 便器品番:CS987BDX

1 給水ホース




2 排水トラップ




3 手洗排水ホース




後ろ抜き



左右抜き



4 排水管



5 手洗給水ホース







6 配管カバー



3 手洗給水・排水管




寸法L



※図は後ろ抜きモデル左勝手の場合。

1 バックパネル





1 手動レバー





1 大便器固定の準備


後ろ抜きの場合 後ろ抜きモデル・左右抜きモデルの場合



2 大便器



4 バックパネル




1 ウォシュレットの設置

※図は左勝手の場合。

8 確認・仕上げ


1 配管カバー

給水隠ぺいタイプ 便器品番:CS987BDP




2 すっきりパネル


給水隠ぺいタイプ 便器品番:CS987BDP




給水露出タイプ 便器品番:CS987BDX



3 トラップカバー



4 シリコン系シーラント



お引き渡し前に、必ず点検してください。

MEMO