


寒冷地用ヒーター付腰掛式 タンク密結形サイホン防露便器 C725BH

TOTO

ご愛用のしおり


- このたびは、TOTOヒーター付便器をお求めいただきました。まことにありがとうございます。
- このしおりをよくお読みの上、正しくお使いください。
- このしおりは、保証書とともに大切に保存しておいてください。



もくじ

各部のなまえ	1
つかいかた	2
使用上の注意	3
日常の点検と手入れのしかた	5
アフターサービスについて	6
仕 様	6

各部のなまえ







※水抜栓は当社製品ではありません。

つかいかた

凍結予防方法

- 凍結のおそれがあるときは、差込みプラグをコンセントに差込んでください。便器の中にたまって凍結している水は、ヒーターで暖められて凍結を予防します。タンクや給水管の水は、水抜栓を操作して水抜きしてください。




- この便器の凍結予防限界温度は、 -15°C です。トイレ内の温度が -15°C 以下になる場合は、暖房などにより -15°C 以上の温度に保ってください。

- 冬期間(通電中)は、ときどき点検スイッチを押して、パイロットランプが点灯することを確認してください。ランプが点灯すればヒーターは正常です。

便器の洗浄方法


- 便器使用後は、タンクのレバーを回して、水を流してください。



使用上の注意

安全のために、次のことは必ず守ってください。


水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室では使用しないでください。(故障・事故の原因になります。)




直流電源や200V電源での使用は避けてください。(火災の原因になります。)




コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わないでください。(火災の原因になります。)



差込プラグをコンセントに差込むときは、根元まで十分差込んでください。(火災の原因になります。)




スイッチボックスは壁面に取付けたままでご使用ください。床に置いたりすると、水や汚水がかかって故障の原因になります。




このようなことにも注意してください。


冬期、便座にカバー(シートウォーマ・トイレカバー)をしたときは、便座を開けておいてください。(ヒーターの熱で便器内の水が蒸発し、カバーが濡れることがあります。)




雷が発生しているときや、凍結のおそれのないときは、差込プラグを抜いておいてください。



便器にはトイレペーパー以外のものは流さないでください。(誤って物を落としたりしたときは、詰まる原因になりますので水を流す前に拾い上げてください。)



便器の排水路が詰まった場合に、そのまま水を流しますと、便器から汚水があふれて床を汚すことがあります。




詰まったときには、市販の吸引器(商品名:ラバーカップなど)を使用して除去してください。吸引器の使用方法は便器の入口に静かに強く押しつけ、勢いよく引いたり押しつたりしてください。

日常の点検と手入れのしかた


日常の点検

- 冬期間(通電中)は、ときどき点検スイッチを押して、パイロットランプが点灯することを確認してください。ランプが点灯すればヒーターは正常です。




手入れのしかた

- スイッチボックスが汚れたときは、雑巾をよく絞って拭きとり、その後必ず乾いた布で水気を拭きとってください。水をかけたり、酸性やアルカリ性洗剤及びシンナーなどは使用しないでください。故障や表面損傷の原因になります。



- 便器の鉢の中は、水あかなどが付着して汚れることがありますので、ひどくならないうちにブラシで掃除してください。便器の外表面はよく絞った雑巾で拭きとってください。



- 便器の台座部にはヒーターが組込んでありますので、便器や床に水をかけないでください。また、小便などが便器から飛び散ったときは、すぐに拭きとってください。

アフターサービスについて

保証書

- 電気部品について保証書を発行していますので、保証書は「お取引店名及び、取引年月日」の記入の有無をご確認のうえ、お取引工事店からお受けください。また、保証書記載事項をよくお読みいただき、大切に保存してください。正常なご使用状態において、電気部品に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項にもとづき、無償修理いたします。
- 保証期間は、お取引日から1年間です。

故障したときは

- 次のような場合は、工事店又は当社事業所へ点検を依頼してください。
 1. このしおりに従って使用されても、さらにご不審な点があるとき。
 2. 差込みプラグをコンセントに接続し、点検スイッチを押しても、パイロットランプが点灯しないとき。
 3. その他異常や損傷があるとき。
- 電気系統の修理には、特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対におやめください。必ず、工事店又は当社事業所に連絡してください。

仕様

定格	交流 100V-41W	▽ 81-12024
発熱体	成素系面状発熱体	
安全装置	サーモスタット 1個	温度ヒューズ 1個
コード	0.75mm ² ビニールコード	有効長 電源側 1.5m 本体側 1.5m
寸法	高さ 約370mm	幅 約355mm 奥行 約680mm
重量	約27kg	
使用限界温度	トイレル内温度 -15℃まで	